


FONCTIONNEMENT

APPELER LA PLATEFORME

Pressez le bouton pour faire venir la plateforme à l'étage où vous vous trouvez. Les barrières de sécurité et les rampes latérales s'ouvrent automatiquement.




OUVRIR LA PLATEFORME

Avec la télécommande, vous pouvez ouvrir et fermer la plateforme.



MONTER SUR LA PLATEFORME

Avancez tranquillement votre chaise roulante sur la plateforme.



UN TRAJET EN TOUTE SÉCURITÉ

Posez votre doigt sur la touche tactile. Vous déclenchez ainsi la fermeture automatique des barrières de sécurité et des rampes latérales. La plateforme se met en mouvement tout en douceur.



Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la télécommande pour relever la plateforme dans sa position de rangement. L'escalier est de nouveau libre pour l'utilisation.

ACCESSOIRES EXTENSIONS UTILES POUR PLUS DE DESIGN ET DE CONFORT

A | Télécommandes verrouillables, fixées au mur: idéales pour l'extérieur ou les bâtiments publics.



B | Télécommandes portables: appelez la plateforme d'où vous vous trouvez d'une simple pression du doigt.



C | Connecté le Bluetooth pour votre plateforme

D | Couleur: livrable dans la version élégante en acier inoxydable ou dans n'importe quelle autre couleur en harmonie avec votre intérieur.

E | Un siège repliable transforme votre plateforme en un siège monte-escaliers: utile pour les personnes avec des difficultés de mobilité.



F | Troisième rampe vers l'avant, pratique dans les espaces étroits avec peu de place.



Équipement de base

- Commandes automatique des barrières et de la plateforme
- Rampe complète et latérale en acier inoxydable
- Commande avec touches tactiles
- Démarrage et arrêt en douceur, réduction automatique de la vitesse dans les courbes
- Touche d'appel, bouton d'arrêt d'urgence
- Protection anti-pincement sur les côtés
- 24V-accumulateur avec chargeur inclus
- Gaufrage antidérapant sur la plateforme

Encombrement

- Entre 27 et 31 cm pour les escaliers droit ou en courbe

Flexibilité

- Montage possible sur plusieurs étages avec arrêt à chacun d'entre eux
- Prolongement ultérieur du trajet possible

Dimensions de la plateforme en mm

- 800 x 800, 800 x 700, 800 x 650, 800 x 550
- 900 x 800, 900 x 750
- 1000 x 900, 1000 x 800, 1000 x 700
- 1250 x 800, 1250 x 850
- 1300 x 800

Capacité de charge

- 225 kgs standard
- 300 kgs sur demande

Choix de couleur

- Standard : argent métallisé (proche RAL 9006)
- Couleur RAL sur demande (option)
- Finition en acier inoxydable (option)

Commande

- Télécommande
 - Verrouillable à fixer ou à encastrer au mur
 - Radio portables
 - Avec câble

Matériaux

- Construction allégée solide en acier/aluminium
- Composants porteurs en acier zingué galvanisé
- Habillage en plastique ABS robuste (standard)

Angle de montée

- 0-47°

Rails de déplacement

- Rampe en acier inoxydable sans salissure ni graisse
- Crémaillère ronde en acier inoxydable

Vitesse

- 0,11 - 0,15 m/s

EXEMPLES D'INSTALLATION

PLATEFORME POUR ESCALIERS DROITS OU EN COURBES

Sur ces illustrations, la plateforme monte-escaliers Ascendron permet l'installation de plusieurs arrêts, que l'escalier soit droit en changement de pente (schéma 2) ou en courbe (schéma 1). Les rails peuvent être installés au mur ou sur des Piliers (schéma 3).

illustration 1

